

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #17-811 3-4 JOURS

-

1

+

€3.495,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€3.495,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Microscopy Camera

Fabricant:
Pixelink

Filetage:
No Mounting Threads/Tripod Adapter

Tampon d'Image:
Not Specified

Famille de Caméras: M-Series
Numéro de Modèle: M12C-CYL
Composante d'Imagerie: Sony IMX253
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1.1"
Résolution (MegaPixels): 12.30
Pixels (H x V): 4,096 x 3,000
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 14.1 x 10.4
Taux d'Image (fps): 32.50
Profondeur de Pixel: 8/12 bit
Contrôle d'Exposition: Not Specified
Connecteur: USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): Not Specified
GPIOs: None
Synchronisation: Software Trigger
Dimensions (mm): 80.88 x 54.01 (excludes lens mount)
Poids (g): 218.5
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 70
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -45 to +85
GPIO Connector Type: None
Machine Vision Standard: USB3 Vision

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner