

Caméra de Microscope Monochrome Pixelink M-Series M20M-CYL



Stock #17-816 3-4 JOURS

- 1 + **€1.395,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€1.395,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo: USB 3.0
Type: Monochrome Microscopy Camera
Fabricant: Pixelink
Filetage: No Mounting Threads/Tripod Adapter
Tampon d'Image: Not Specified

Famille de Caméras: M-Series
Numéro de Modèle: M20M-CYL
Composante d'Imagerie: Sony IMX183
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Rolling
Type de Capteur: 1"
Résolution (MegaPixels): 20.00
Pixels (H x V): 5,472 x 3,648
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.4 x 2.4
Aire Active, H x V (mm): 13.1 x 8.8
Taux d'Image (fps): 20.00
Profondeur de Pixel: 8/12 bit
Contrôle d'Exposition: Not Specified
Connecteur: USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): Not Specified
GPIOs: None
Synchronisation: Software Trigger
Dimensions (mm): 80.88 x 54.01 (excludes lens mount)
Poids (g): 218.5
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 73.6
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -45 to +85
GPIO Connector Type: None
Machine Vision Standard: USB3 Vision

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner