

Caméra de Microscope Couleur Pixelink M-Series M5DC-CYL



Stock #17-823 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)

- 1 + **€1.995,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€1.995,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo: USB 3.0
Type: Color Microscopy Camera
Fabricant: Pixelink
Filetage: No Mounting Threads/Tripod Adapter
Tampon d'Image:

Not Specified
Famille de Caméras: M-Series
Numéro de Modèle: M5DC-CYL
Composante d'Imagerie: Sony IMX250
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 2/3"
Résolution (MegaPixels): 5.00
Pixels (H x V): 2,448 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 8.4 x 7.1
Taux d'Image (fps): 79.80
Profondeur de Pixel: 8/12 bit
Contrôle d'Exposition: Not Specified
Connecteur: USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): Not Specified
GPIOs: None
Synchronisation: Software Trigger
Dimensions (mm): 82.69 x 54.01 (excludes lens mount)
Poids (g): 218.5
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 70
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -45 to +85
GPIO Connector Type: None
Machine Vision Standard: USB3 Vision

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner