

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

Stock #36-556

3-4 JOURS

-

1

+

€2.015,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€2.015,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Couleur:

Red

Numéro de Modèle:

DL225-100625IC

Température d'Utilisation (°C):

0 to +60

Dimensions (mm):

177 L x 110 W x 113 T

Longueur d'Onde (nm): 625.00
Poids (g): 1396.2
Distance de Travail (mm): 25
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Diffuse Axial
Mode d'Éclairage: Constant
Taille d'Ouverture: ~4" x 4"

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)

