

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock **#14-538** ☐ En Stock



1



€80,25

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€80,25

Qté 11+

€78,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
850.00 ±9

Densité (g/cm³): 2.93
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT RG850
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 1200
Limite de la Bande Passante 2 λ_{p2} (nm): 1200
Indice de Réfraction n_d: 1.56
Transmittance Spectrale t_p (%): 97
Limite du Stopband λ_s(nm): 700
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 554
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: IR
Largeur (mm): 50.00
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.91
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner