

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



S-Mount Kinematic Mount (3-Screw Adjustment) (#11-133)

Stock **#11-133** ☒ En Stock



1



€123,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-49

€123,00

Qté 50+

€116,90

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Filetage:
M4

Épaisseur (mm):
19.60

Course (mm):
Z-Axis: 6

Type: Tube Mount
Construction: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Angle d'Inclinaison (°): ±5
Angle d'Inclinaison (°): ±5
Sensibilité Basée Sur Tour de 1° (arcsec): 7.0
Stabilité de Pointage (μrad): 1.3
Pas de la vis d'ajustement : 0.20
Type de Filetage: S-Mount
Nombre d'Écrous d'Ajustement: 3
Taille d'Ouverture: M12 x0.5
Hauteur (mm): 23.5
Function: Kinematic (Tip-Tilt)
Compatible Post: M4 x0.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner