

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Ti:Sapphire Flat Top Beam Shaper, #36-649

Stock **#36-649** 3-4 JOURS

-

1

+

€5.943,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€5.943,00
Qté 5+
€5.351,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 800
Diamètre (mm): 39.00
Diamètre du Faisceau d'Entrée, 1/e ² (mm): 6.4 - 6.5

Numéro de Modèle: πShaper 6_6_TiS
Longueur (mm): 143.00
Filetage: M27 x 1
Type: Beam Shaper
Poids (g): <270
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 900
Style: Flat Top
Damage Threshold, By Design: ☐ 20 mJ/cm ² @ 5ns (typical)
Diamètre de Sortie, FWHM (mm): 6.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme