

# Caméra Couleur 2/3" USB 3, U3-3080CP-C-HQ d'IDS

See More by [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front)



Stock **#16-516** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)

- 1 + **€1.885,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.885,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

**!** Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

**Remarque :** Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

**Sortie Vidéo:**  
USB 3.0

**Type:**  
Color Camera

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fabricant:</b><br>IDS Imaging                                                            |
| <b>Filetage:</b><br>¼-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#35-088</a>                  |
| <b>Tampon d'Image:</b><br>128MB                                                             |
| <b>Famille de Caméras:</b><br>uEye+ CP                                                      |
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>U3-3080CP-C-HQ Rev.2.2                                          |
| <b>Composante d'Imagerie:</b><br>Sony IMX250                                                |
| <b>Capteur:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                    |
| <b>Type d'Obturbateur:</b><br>Global                                                        |
| <b>Type de Capteur:</b><br>2/3"                                                             |
| <b>Résolution (MegaPixels):</b><br>5.01                                                     |
| <b>Pixels (H x V):</b><br>2,448 x 2,048                                                     |
| <b>Taille de Pixel, H x V (µm):</b><br>3.45 x 3.45                                          |
| <b>Aire Active, H x V (mm):</b><br>8.45 x 7.07                                              |
| <b>Taux d'Image (fps):</b><br>78.00                                                         |
| <b>Profondeur de Pixel:</b><br>12 bit                                                       |
| <b>Contrôle d'Exposition:</b><br>36µs - 2s                                                  |
| <b>Connecteur:</b><br>USB 3.0, Micro-B                                                      |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power over USB                                            |
| <b>Consommation de Puissance (W):</b><br>1.6 - 3.7                                          |
| <b>GPIOs:</b><br>2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Output Supply Voltage, 1 Ground |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO)                                          |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>29.0 x 29.0 x 29.0 (excludes connectors and lens mount)          |
| <b>Poids (g):</b><br>47                                                                     |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                  |
| <b>Housing:</b><br>Full                                                                     |
| <b>Orientation du Port d'Interface:</b><br>Back Panel                                       |
| <b>Gamme Dynamique (dB):</b><br>Not Specified                                               |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>0 to +55                                          |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +60                                          |
| <b>GPIO Connector Type:</b><br>8-pin Hirose (HR25)                                          |
| <b>Machine Vision Standard:</b><br>USB3 Vision v1.0                                         |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>           |

