

Caméra Monochrome 1/1,8" USB 3, U3-3270CP-M-GL d'IDS

See More by [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front)



Stock **#16-529** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€599,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€599,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Monochrome Camera

Fabricant: IDS Imaging
Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #35-088
Tampon d'Image: 128MB
Famille de Caméras: uEye+ CP
Numéro de Modèle: U3-3270CP-M-GL Rev.2.2
Composante d'Imagerie: Sony IMX265
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1/1.8"
Résolution (MegaPixels): 3.15
Pixels (H x V): 2,048 x 1,536
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 7.07 x 5.30
Taux d'Image (fps): 58.00
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: 25µs - 2s
Connecteur: USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 1.5 - 3.1
GPIOs: 2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Output Supply Voltage, 1 Ground
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO)
Dimensions (mm): 29.0 x 29.0 x 29.0 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 47
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): 0 to +55
Température de Stockage (°C): -20 to +60
GPIO Connector Type: 8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)

