

Objectif d'Imagerie Zoom VZM™ 100i



VZM™ 100i

Stock #59-805 3-4 JOURS



1



€1.120,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.120,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
151.70

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
25.6 - 6.4mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
35.2 - 8.8mm

Filetage Filtre:
M22.5 x0.50

Diamètre Max. (mm):

30.00
Poids (g): 270.00
Tolérance Distance de Travail (mm): ±3
Résolution, Espace Objet: 17.5 lp/mm - 32 lp/mm
Résolution, Espace Image: 70 lp/mm - 32 lp/mm
Rapport de Zoom: 4:1
Type: Zoom Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.25X- 1X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 175.00
Monture: C-Mount
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner