

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

Stock #36-551

3-4 JOURS



1



€653,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€653,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Couleur:
White

Numéro de Modèle:
DL225-025VHIIC

Température d'Utilisation (°C):
0 to +60

Dimensions (mm):
106 L x 33 W x 36 T

Poids (g): 187.89
Distance de Travail (mm): 25
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Diffuse Axial
Mode d'Éclairage: Constant
Taille d'Ouverture: ~1.1"x1.1"

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)

