

Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-050m, USB 3.1, Monture S, 1/3,6" 0,5 MP

See More by [Allied Vision](#)



Allied Vision Alvium Camera, Full Housing, S-Mount (Front)



Stock #14-857 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)

⊖ 1 ⊕ **€270,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€270,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.1 Gen 1

Type:

Monochrome Camera

Fabricant:
Allied Vision

Filetage:
1/4-20 and M6 with Tripod Mount Adapter [#14-156](#)

Tampon d'Image:
256KB

Famille de Caméras:
Alvium

Numéro de Modèle:
1800 U-050m

Composante d'Imagerie:
ON Semi PYTHON 480

Capteur:
Progressive Scan CMOS

Type d'Obturbateur:
Global

Type de Capteur:
1/3.6"

Résolution (MegaPixels):
0.50

Pixels (H x V):
808 x 608

Taille de Pixel, H x V (µm):
4.8 x 4.8

Aire Active, H x V (mm):
3.9 x 2.9

Taux d'Image (fps):
115.00

Profondeur de Pixel:
8/10 bit

Contrôle d'Exposition:
64µs - 10s

Connecteur:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B

Alimentation d'Énergie:
Power over USB or via GPIO

Consommation de Puissance (W):
1.5

GPIOs:
4 Programmable TTL GPIOs

Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger

Dimensions (mm):
33 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)

Poids (g):
60

Monture:
M12 x 0.5 (S-Mbunt)

Housing:
Full

Orientation du Port d'Interface:
Back Panel

Gamme Dynamique (dB):
54

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +65 (housing temperature)

Température de Stockage (°C):
-20 to +85

GPIO Connector Type:
7-pin JST

Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0, GenICam

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 240:
[Conforme](#)

