

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #88-478 CONTACT

[Caméras similaires](#)



1



€5.125,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€5.125,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)

Type:
Color Camera

Fabricant:
Allied Vision

Filetage:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#87-412](#)

Tampon d'Image: 128MB
Famille de Caméras: Prosilica GT
Numéro de Modèle: GT 3400 C
Composante d'Imagerie: Sony ICX814
Capteur: Progressive Scan CCD
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1"
Résolution (MegaPixels): 9.10
Pixels (H x V): 3,384 x 2,704
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.69 x 3.69
Aire Active, H x V (mm): 12.5 x 10
Taux d'Image (fps): 12.70
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: 10µs - 27s
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Consommation de Puissance (W): 5.4 (12VDC External Power Supply) 6.6 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 76.2 x 53.3 x 33 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 224
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 62.4
Température d'Utilisation (°C): -20 to +65
Température de Stockage (°C): -20 to +70
GPIO Connector Type: 12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme