

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Back)



Stock #24-080 [CONTACT](#)



1



€790,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€790,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Monochrome Camera

Fabricant:
IDS Imaging

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #35-088
Tampon d'Image: 128MB
Famille de Caméras: uEye CP
Numéro de Modèle: U3-3140CP-MGL Rev.2.2
Composante d'Imagerie: onSemi Python 1300
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1/2"
Résolution (MegaPixels): 1.30
Pixels (H x V): 1,280 x 1,024
Taille de Pixel, H x V (µm): 4.8 x 4.8
Aire Active, H x V (mm): 6.14 x 4.91
Taux d'Image (fps): 169.00
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: 35µs - 0.43s
Connecteur: USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 1.7 - 3.2
GPIOs: 2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Output Supply Voltage, 1 Ground
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO)
Dimensions (mm): 29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 52
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): 0 to +55
Température de Stockage (°C): -20 to +60
GPIO Connector Type: 8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner