

TECHSPEC® Rouge Clair M62,0 x 0,75 Filtre de Vision Industrielle



TECHSPEC® High Performance Mounted Machine Vision Filters

Stock **#89-822** 3-4 JOURS



1



€390,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€390,00

Qté 10+

€359,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Gamme de Blocage (nm):
200-550, 700-1050

Ouverture Utile CA (mm):
57.5

Traitement:
Hard Coated

Filetage Filtre: M62.0 x0.75
Couleur: Light Red
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 633.00
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 70.00
Épaisseur de Monture (mm): 5.5
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 8.0
Remarque: OD ≥3.0 @ 700 - 1050nm OD ≥4.0 @ 200 - 550nm
Densité Optique OD: ≥3.0
Diamètre Externe (mm): 65.0
Épaisseur du Substrat (mm): 1.75 ±0.10
Type: Mounted Imaging Filter
Average Transmission (%): ≥90
Durabilité Environnementale: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner