

Filtre Absorbant ND SCHOTT NG11, OD 0,3, 25 mm de dia.

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock #16-662 3-4 JOURS

-

1

+

€42,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€42,00

Qté 11+

€37,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00

Densité Optique OD:
0.3 ±0.006 @ 546nm

Numéro de Verre/Filtre:
[SCHOTT NG11](#)

Traitement: Uncoated
Indice de Réfraction n_d: 1.50
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 481
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): (nominal)
Transmission (%): 50.12 ±0.65% @ 546nm
Type: Neutral Density Filter
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.38
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme
