

[Tous les Produits](#) / [Composants Optomécaniques](#) / [Platines de Translation Manuelles et Glissières](#) / [Platines Manuelles et à Roulements à Billes](#)

Plateaux Rotatifs Compacts



- Low Wear, Low Friction Movement with Coarse or Fine Adjustment
- 2 or 2.62" Diameter Stages with Tapped Mounting Holes
- Calibrated Dial with 12 Minute Vernier for Accurate Read-Out

Spécifications


Propriétés physiques et mécaniques

Construction:	Aluminum top and base; steel tangent arm drive	Course (°):	±5 (Fine), 360 (Coarse)
Incréments (arcmin):	12	Capacité de Charge, Normale (lbs):	10
Capacité de Charge, Verticale (lbs):	4	Type de Mouvement:	Rotary
Guide System:	Ball Bearing		

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:	Tangent Arm
-------------------	-------------

Informations techniques



Produits

Taille de Plateau (pouces)	Type	Table Diameter (inches)	Course (°)	Numéro de Stock	Prix	Achat
1.75 x 1.75	English	2	±5 (Fine), 360 (Coarse)	#33-465	€983,65	3-4 jours
2.62 x 2.62	English	2.62	±5 (Fine), 360 (Coarse)	#38-193	€1.215,40	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com