

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Fenêtres et Diffuseurs](#) / [Fenêtres UV ou IR](#)

Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr)




- Excellente transmission de 250 nm à 26 μm
- Bonne résistance aux chocs mécaniques
- Idéal pour la spectroscopie FTIR
- Des [Fenêtres en Chlorure de Sodium \(NaCl\)](#) sont également disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques			
Biseau:	Protective as needed	Bords:	Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm ²):	7.00	Rapport de Poisson:	0.20
Module d'Élasticité de Young (GPa):	26.8		
Propriétés optiques			
Nombre d'Abbe (v _d):	33.64		
Traitement:	Uncoated	Indice de Réfraction (n _d):	1.56
Substrat:	Potassium Bromide (KBr)	Qualité de Surface:	60-40
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	250 - 26000		
Propriétés des matériaux			
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):	43		
Densité (g/cm ³):	2.753	Solubilité, dans 100g H ₂ O @ 273K (g):	53.48

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	Épaisseur (mm)	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
13.00	1.00	Uncoated	#68-804	€83,43 Prix sur Quantité	20+ In Stock
13.00	2.00	Uncoated	#68-805	€83,43 Prix sur Quantité	5 In Stock
20.00	2.00	Uncoated	#68-806	€86,52 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	2.00	Uncoated	#68-807	€97,85 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	4.00	Uncoated	#68-808	€97,85 Prix sur Quantité	15 In Stock
25.00	5.00	Uncoated	#68-809	€97,85 Prix sur Quantité	Contact
32.00	3.00	Uncoated	#68-810	€103,00 Prix sur Quantité	8 In Stock
50.00	3.00	Uncoated	#68-811	€284,28 Prix sur Quantité	15 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com