

[Tous les Produits](#) / [Composants Optomécaniques](#) / [Platines de Translation Motorisées](#) / [Platines Motorisées Linéaires](#)

Platine de Microscope Motorisée XY de Zaber™ See More by [Zaber™](#)



- Course de 100 x 120 ou 205 x 205 mm
- Capacité de charge centrée de 100 N, précision de la course complète de 12 μm , répétabilité de 2 μm et vitesse pouvant atteindre 85 mm/s.
- Compatibles avec le logiciel de microscopie [Open Source \$\mu\text{Manager}\$](#)
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)

Spécifications

Caractéristiques du produit

Fabricant: Zaber Technologies Inc.	Moteur: Stepper (2 Phase)
---	----------------------------------

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement: Linear (X-Y)	Guide System: Crossed Roller Bearing
Capacité de Charge (kg): 9.68, Centered Load	Répétabilité (μm): <2
Vitesse (mm/sec): 0.000095 to 85	Force (N): 95

Propriétés optiques

Résolution (μm):	0.15625
---	---------


Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:	Precision Lead Screw
-------------------	----------------------

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):	0 to 50
--	---------

Informations techniques



Produits

Taille de Plateau (mm)	Type	Course (mm)	Encodeur	Numéro de Stock	Prix	Achat
236.3 x 322.9	Metric	120 in X 100 in Y	-	#22-630	€7.591,10	1 In Stock
236.3 x 322.9	Metric	120 in X 100 in Y	Yes	#25-178	€7.982,50	1 In Stock
349.0 x 400.9	Metric	205 in X 205 in Y	-	#22-629	€9.342,10	1 In Stock
349.0 x 400.9	Metric	205 in X 205 in Y	Yes	#25-179	€9.733,50	2 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com