

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Miroirs Optiques](#) / [Miroirs Hors Axe](#)

TECHSPEC®

Miroirs Paraboliques Hors Axe avec des trous débouchants pour l'alignement





- Trous débouchants parallèles aux faisceaux focalisés et collimatés
- Gamme de traitements métalliques disponible
- Rugosité de surface <50 Å RMS

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques			
Diamètre (mm):	25.40 +0.00/-0.10	Rugosité de Surface (Angstroms):	<50 RMS
Y Offset (mm):	25.40	Orientation Trou de Passage:	1 x Parallel to Focused Beam 1 x Parallel to Collimated Beam
Diamètre Trou de Passage (mm):	4.1		
Propriétés optiques			
Distance Focale EFL (mm):	25.40		
Tolérance Distance Focale (%):	±1	Radius of Curvature (mm):	25.40
Type de Traitement:	Metal	Angle d'Offset (°):	90
Distance Focale Parente PFL (mm):	12.7	Surface Figure, RMS:	λ/8
Qualité de Surface:	80-50	Substrat:	Aluminum 6061-T6

Informations techniques





Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	Traitement	Angle d'Offset (°)	Rugosité de Surface (Angstroms)	Numéro de Stock	Prix	Achat
25.40	25.40	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	90	<50 RMS	#11-768	€278,10 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.40	25.40	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<50 RMS	#11-770	€267,80 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.40	25.40	Protected Gold (700- 10000nm)	90	<50 RMS	#11-772	€342,99 Prix sur Quantité	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com