

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Miroirs Optiques](#) / [Miroirs Laser à Impulsions Ultracourtes](#)

Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs, 780 et 800 nm, d'UltraFast Innovations (UFI)

See More by [UltraFast Innovations \(UFI\)](#)



- Réflection >99,8% (polarisation p) entre 780 et 830 nm
- Faible dispersion de retard de groupe à un AOI de 5° ou 20°
- Idéaux pour la compression d'impulsions des lasers ultrarapides Ti:saphir
- [Miroirs à Faible GDD](#) également disponibles

Spécifications



Propriétés physiques et mécaniques

Angle de Bord (arcmin):	10 ±5	Ouverture Utile (%):	80
Surface Arrière:	Commercial Polish		

Propriétés optiques

Irregularity (P-V) @ 632.8nm:	λ/10		
Type de Traitement:	Dielectric	Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)

Informations techniques



Produits

Gamme de Longueur d'Onde (nm)	DWL (nm)	Dia. (mm)	Épaisseur (mm)	AOI (°)	Numéro de Stock	Prix	Achat
780 - 830	800	12.70	6.35	5	#12-330	€412,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
720 - 840	780	25.40	6.35	20	#17-067	€787,95 Prix sur Quantité	3-4 jours
780 - 830	800	25.40	6.35	5	#12-331	€679,80 Prix sur Quantité	3-4 jours



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com