

[Tous les Produits](#) / [Test et Détection](#) / [DéTECTEURS](#)

Photodiodes Segmentées en InGaAs



- Quatre zones actives distinctes
- Grande uniformité de réponse et faible diaphonie
- Idéales pour la détection de position et l'alignement de faisceaux
- [Photodiodes Segmentées au Silicium](#) et [Photodiodes en InGaAs](#) également disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Espace de l'Élément (mm):	0.045
---------------------------	-------

Electrical

Réponse @ 1310nm (A/W):	0.85 minimum / 0.9 typical
-------------------------	----------------------------


Réponse @ 1550nm (A/W):	0.9 minimum / 0.95 typical
-------------------------	----------------------------

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):	-40 to +75
---------------------------------	------------

Température de Stockage (°C):	-55 to +125
-------------------------------	-------------

Informations techniques



Produits

Aire Actif (mm)	Connecteur	Numéro de Stock	Prix	Achat
1 Dia.	TO-5	#17-077	€295,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
3 Dia.	TO-8	#17-078	€605,00 Prix sur Quantité	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com