



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters



Stock **#14-099** ☐ En Stock

-

1

+

€42,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€42,00

Qté 11+

€37,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00

Densité Optique OD:
1.42

Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT NG9
Traitement: Uncoated
Indice de Réfraction n_d: 1.51
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 470
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Transmission (%): 3.8
Tolérance de Transmission (%): (nominal)
Type: Neutral Density Filter
Parallélisme (arcmin): ≤3
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Tolérance Densité Optique (%): (nominal)

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner