

[Tous les Produits](#) / [Optiques Laser](#) / [Fenêtres Laser](#) / [Fenêtres Raie Laser](#)

TECHSPEC® Fenêtres Laser Antireflets (AR) à Double Bande



- Traitement antireflets à double bande 532 et 1064 nm
- Qualité de surface de 10-5 et planéité de surface de $\lambda/10$
- Idéales pour les systèmes Laser Nd:YAG
- [Substrats de fenêtre laser non traités](#) disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Parallélisme (arcmin): <3

Bords: Fine Ground

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°): 0

Traitement: Dual-Band (532, 1064nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 532, 1064


Substrat: [Fused Silica](#) (Corning 7980)

Qualité de Surface: 10-5

Planéité de Surface (P-V): $\lambda/10$

Damage Threshold, By Design: 5J/cm² @ 532nm, 20ns, 20Hz; 15J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Informations techniques



Produits

Traitement	Dia. (mm)	Épaisseur (mm)	DWL (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
Dual-Band (532, 1064nm)	25.40	6.35	532, 1064	#17-588	€157,59 Prix sur Quantité	Contact
Dual-Band (532, 1064nm)	50.80	6.35	532, 1064	#17-589	€262,65 Prix sur Quantité	7 In Stock
Dual-Band (532, 1064nm)	76.20	12.70	532, 1064	#20-451	€834,30 Prix sur Quantité	3 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com