In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock **#16-654** 3-4 JOURS

- 1 + **€26,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€26,00

Qté 11+
€23,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Densité Optique OD:
3.0 ±0.07 @546nm

Numéro de Verre/Filtre:
SCHOTT NG9

Traitement:
Uncoated

Indice de Réfraction n_d:
1.51

Qualité de Surface:
80-50

Température de Transformation (°C):
470

Épaisseur (mm):
2.10

Tolérance Épaisseur (mm):
(nominal)

Transmission (%):
0.100 ±0.017% @ 546nm

Type:
Neutral Density Filter

Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.38

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner