


[Tous les Produits](#) / [Lasers](#) / [Sources Laser](#) / [Lasers pour la Vision Industrielle](#)

Modules de Diode Laser Haute Puissance pour Vision Industrielle Z-Laser ZQ1



- Lignes de distribution d'intensité homogène avec des puissances de sortie élevées jusqu'à 1700 mW
- Résistant aux chocs et aux vibrations, conception conforme à la norme IP67
- Longueurs d'onde de 450, 660 et 808 nm avec des angles d'ouverture de 30 ou 45°



Spécifications

Caractéristiques du produit

Classe IEC:	3B	Type de Laser:	Diode
Classe CDRH:	IIIb		

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):	6.26 x 2.57 x 2.03 (L x W x H)	Diamètre Tête Laser (pouces):	0.79
Poids (g):	690		

Propriétés optiques

Gamme de Focalisation:	100mm up to 10,000mm
------------------------	----------------------

Electrical

Fréquence de Modulation (kHz):	200
Connectivité matérielle & interfaçage	
Type de Sortie:	Free Space
Connecteur:	5 Pins, M12

Tension d'Entrée (V): 12 - 24

Environnement & durabilité
Température d'Utilisation (°C): -10 to +50
Température de Stockage (°C): -40 to +85

Informations techniques

Produits

Longueur d'Onde (nm)	Puissance de Sortie (mW)	Angle d'Ouverture	Style	Numéro de Stock	Prix	Achat
450.00	1000	45.00	Homogeneous Line	#19-438	€4.360,00 Prix sur Quantité	Contact
450.00	1300	45.00	Homogeneous Line	#19-439	€4.360,00 Prix sur Quantité	Contact
660.00	800	30.00	Homogeneous Line	#19-440	€3.920,00 Prix sur Quantité	Contact
660.00	1000	45.00	Homogeneous Line	#19-441	€3.920,00 Prix sur Quantité	Contact
808.00	1700	30.00	Homogeneous Line	#19-442	€4.005,00 Prix sur Quantité	Contact

Recertifié

No. de Stock: 19-442-RCD-03N
Recertified Code: 03N (Manuel et quelques accessoires manquent, Imperfections/Éraflures mineures)

Produits Recertifiés

1 à 2 pièces de chaque article recertifié sont normalement en stock. Veuillez contacter notre service clientèle pour connaître la disponibilité exacte d'un article.



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6PB, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com

Les articles identifiés avec le logo de recertification sont des articles qui ont été retournés à Edmund Optics® et qui ne peuvent être revendus en tant que nouveaux composants pour les raisons suivantes:

- Boîte Ouverte – Il manque l'emballage d'origine
- Imperfections Visuelles – Éraflures, marques ou autres imperfections superficielles mineures
- Réparation – L'article a été réparé à la spécification originale de fabrication
- Retours– L'article a été retourné dans son état d'origine

808.00 1700 30.00 Homogeneous Line €3.018,21 1 In Stock

Les produits recertifiés sont examinés et réparés si nécessaire, avant d'être certifiés conformes à toute utilisation par Edmund Optics®. Du fait d'une faible quantité, les articles recertifiés sont vendus au premier venant. Toute imperfection sera indiquée dans la description du produit et classifiée par le tableau ci-dessous. Lorsque des produits recertifiés sont achetés, la [politique de retour](#) d'Edmund Optics® reste inchangée.

Tous nos [produits recertifiés](#) sont listés dans la rubrique Produits Réduits sur le site internet.

	Composants	Cosmétique
05	Tous les pièces originales incluses	P Parfait
04	Pas de manuel	N Imperfections/Éraflures mineures
03	Manuel et quelques accessoires manquent	J Imperfections/Rayures majeures
02	Manuel et de nombreux accessoires manquent	