


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Miroirs Optiques](#) / [Miroirs \(Concaves\) de Focalisation](#)

TECHSPEC®

Miroirs Sphériques de Précision pour l'Ultraviolet (UV)



- Longueurs d'onde de conception de 120 et 190 nm
- Idéaux pour la focalisation de la lumière VUV ou DUV
- Réflectivité à large bande dans le visible et l'IR
- Également disponibles en tant que [Miroirs Plans de Précision pour l'UV](#)

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):	25.40 +0.00/-0.20	Surface Arrière:	Fine Grind
Ouverture Utile (%):	90	Épaisseur au Bord ET (mm):	6.35 ±0.10

Propriétés optiques

Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)	Qualité de Surface:	20-10
Type de Traitement:	Metal	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:	λ/10

Propriétés des matériaux

Compatibilité dans le Vide:	10 ⁻⁷ Torr
------------------------------------	-----------------------

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
25.40	25.00	Enhanced Aluminum (120-600nm)	#24-056	€391,40 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.40	50.00	Enhanced Aluminum (120-600nm)	#24-057	€391,40 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.40	75.00	Enhanced Aluminum (120-600nm)	#24-058	€391,40 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.40	100.00	Enhanced Aluminum (120-600nm)	#24-059	€391,40 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.40	25.00	Enhanced Aluminum (190-900nm)	#24-062	€391,40 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.40	50.00	Enhanced Aluminum (190-900nm)	#24-063	€391,40 Prix sur Quantité	15 In Stock
25.40	75.00	Enhanced Aluminum (190-900nm)	#24-064	€391,40 Prix sur Quantité	11 In Stock
25.40	100.00	Enhanced Aluminum (190-900nm)	#24-065	€391,40 Prix sur Quantité	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com