


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Optiques de Polarisation](#) / [Lames à Retard](#) / [Lames d'Onde en Polymère](#)

Lames à Retard Achromatiques NIR Ultra-Minces en Polymère



- Substrats ultra-minces pour l'intégration OEM
- Options pour 600 à 1100nm et 700 à 1550nm
- Tolérance d'angle d'acceptance de $\pm 10^\circ$

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:

Slow axis marked with blue dot on part and stripe on protective film

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°): ± 10

Substrat: Polymer Stack

Qualité de Surface: 60-40

Damage Threshold, By Design: 500 Watt/cm² CW, .3 J/cm² 10 nsec pulses @ 532nm, 2 J/cm² 20 nsec pulses @ 1064nm typical

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C): -20 to +40

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	Retard	Gamme de Longueur d'Onde (nm)	Épaisseur (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.70	$\lambda/2$	700 - 1100	0.35	#70-575	€561,35 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.70	$\lambda/4$	700 - 1550	0.55	#70-708	€509,85 Prix sur Quantité	7 In Stock
12.70	$\lambda/4$	700 - 1100	0.55	#70-573	€561,35 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.40	$\lambda/2$	700 - 1100	0.35	#70-576	€695,25 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.40	$\lambda/4$	700 - 1550	0.55	#70-709	€638,60 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.40	$\lambda/4$	700 - 1100	0.55	#70-574	€695,25 Prix sur Quantité	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com