

Lentille Focalisable Optotune, -2 à +3 Dioptries, M42 x 1,0 - M42 x 1,0 | EL-16-40-TC-VIS-5D-M42

See More by [Optotune](#)



Stock **#33-495** 3-4 JOURS

-

1

+

€1.284,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€1.284,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: ☐ Low Dispersion Polymer

Traitement: BBAR (420-950nm)

Type: Specialty Lens

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

420 - 950
Nombre d'Abbe (v_d): 100.00
Ouverture Utile CA (mm): 16.00
Courant (mA): -250 to 250
Dimensions (mm): 47.0 x 70.0
Pilote: #88-940
Gamme de Focalisation: -2 to +3 diopter -500 to +333mm
Indice de Réfraction n_d: 1.3
Cycles de Vie: 1,000,000,000
Numéro de Modèle: EL-16-40-TC-VIS-5D-M42
Filetage: M42 x 1.0 (Male) M42 x 1.0 (Female)
Température d'Utilisation (°C): -20 to +65
Consommation de Puissance (W): 0 - 0.7
Temps de Réponse (ms): 5 (typical @ 30°C)
Temps de Réglage (ms): 25 (typical @ 30°C)
Épaisseur (mm): 30.10
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS: Vertical: 0.25 λ @ 525nm Horizontal: 0.50 λ @ 525nm

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner