

Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT RG1000, 12,5 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#16-429** ☐ En Stock

-

1

+

€32,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€32,00
Qté 11+
€28,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
1,000.00 ±6

Densité (g/cm³): 2.73
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT RG1000
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 1300
Indice de Réfraction n_d : 1.54
Transmittance Spectrale t_p (%): 90
Limite du Stopband λ_s (nm): 730
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 476
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: IR
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d : 0.91
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
--