


[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Thermomètre à Cristaux Liquides, Plage de Temp. 0 - 30°C (paquet de 10)



0 - 30°C Temp Range, Liquid Crystal Thermometers (10/Pack)

Stock **#16-783** 1 In Stock

-

1

+

€25⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€25,00 prix unitaire
Qté 5-9	€22,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques

12.5 x 45	Dimensions (mm):
±1	Measurement Accuracy (°C):

Environnement & durabilité

0 to +30	Température d'Utilisation (°C):
----------	---------------------------------

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

Visionner

Reach 247:


Conforme

Description produit

- Thermomètres à changement de couleur réversible
- Réponse instantanée et lecture continue
- Plages de température de 30°C entre 0 et 120°C

Les Thermomètres à Cristaux Liquides sont des indicateurs de température auto-adhésifs à réponse instantanée qui fournissent une lecture continue de la température. Ces thermomètres sont divisés en 7 éléments, chacun correspondant à un incrément de 5 degrés Celsius de leur plage de température spécifiée. Chaque élément change en séquence d'orange à jaune (sous la température spécifiée), vert (à la température spécifiée) et bleu (au-dessus de la température spécifiée). Les Thermomètres à Cristaux Liquides sont disponibles avec des plages de température de 30°C entre 0 et 120°C et sont idéaux pour le séchage, le durcissement, le contrôle des processus ou les applications générales de surveillance de la température. Ces thermomètres sont réversibles et changent de couleur dans l'ordre inverse (bleu, vert, jaune, orange) lorsque la température diminue.

Informations techniques



Liquid Crystal Thermometers are calibrated to turn green when the listed temperature is achieved. If green is not visible, the temperature will be midway between the elements that are blue and orange. Elements turn blue when they surpass their listed temperature and orange when they are just below their listed temperature.

Liquid Crystal Thermometers (°C/°F)							
Element 1	Element 2	Element 3	Element 4	Element 5	Element 6	Element 7	Stock No.
0 / 32	5 / 41	10 / 50	15 / 59	20 / 68	25 / 77	30 / 86	#16-783
30 / 86	35 / 95	40 / 104	45 / 113	50 / 121	55 / 131	60 / 140	#16-784
60 / 140	65 / 149	70 / 158	75 / 167	80 / 176	85 / 185	90 / 194	#16-785
90 / 194	95 / 203	100 / 212	105 / 221	110 / 230	115 / 239	120 / 248	#16-786

