

TECHSPEC® 0,093X, 4/3", Monture C, Objectif Télécentrique TitanTL®



TitanTL® Telecentric Lens

Stock **#34-018** 3-4 JOURS



1



€9.995,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€9.995,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
68.9mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
94.8mm

Poids (kg):
10.04

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
137.8mm

Ouverture Numérique NA, Côté Objet:

0.0042
Résolution, Espace Image: 50 lp/mm @ 40% (MTF, open)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3": 186.3mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 6 (4)
Remarque: TitanTL®
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 77.5mm
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.093X
Taille maximale du capteur: 4/3"
Distance de Travail (mm): 374
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/11 - f/22
Traitement: λ/4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±64.5mm (20% @ 20 lp/mm, open)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 193.5 x 145.2
Diamètre du Filtre Arrière (mm): 25.4
Typical Distortion @ 520nm (%): <0.04
Typical Telecentricity @ 520nm (°): <0.1
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner