

[Afficher tous les 36 produits de la même famille.](#)

Kits de Filtres à Densité Neutre Kodak Wratten, OD 0,1 à 4,0, 75 x 75 mm (13 filtres)



Stock **#15-115** CONTACT

-

1

+

€2.740⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.740,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Filtres Inclus: Optical Densities: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0	
Neutral Density Filter	Type:
13	Nombre de Filtres:

Propriétés physiques et mécaniques	
Dimensions (mm):	

75 x 75 (Nominal)	
75.00	Longueur (mm):
75.00	Largeur (mm):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Large Tailles Disponibles
 - Facilement Découpable
 - Filtres Kodak No. 96
- Les filtres Kodak Wratten 2 à Densité Neutre sont utilisés pour réduire l’intensité lumineuse sur le spectre visible sans altérer le profil de celui-ci. Ces filtres possèdent une tolérance de ± 10 % de la densité nominale diffuse. Bien qu’ils transmettent l’infrarouge, la neutralité est contrôlée uniquement dans le spectre visible. Tous possèdent une épaisseur de 0,1 mm.
- Remarque :** Le stockage dans des environnements humides peut causer un assombrissement des filtres et que les températures ne devraient pas excéder 50°C pendant des périodes prolongées.

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d’éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants