

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 0,124X, 4/3", Monture C, Objectif Telecentrique TitanTL®



TitanTL® Telecentric Lens

Stock #34-017 3-4 JOURS



1



€6.420,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€6.420,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
51.8mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
71.2mm

Poids (kg):
7.12

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
103.6mm

Ouverture Numérique NA, Côté Objet:

0.0056
Résolution, Espace Image: 50 lp/mm @ 40% (MTF, open)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3": 140.1mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 6 (4)
Remarque: TitanTL®
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 58.3mm
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.124X
Taille maximale du capteur: 4/3"
Distance de Travail (mm): 284
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/11 - f/22
Traitement: λ/4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±37.0mm (20% @ 20 lp/mm, open)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 145.2 x 108.9
Diamètre du Filtre Arrière (mm): 25.4
Typical Distortion @ 520nm (%): <0.07
Typical Telecentricity @ 520nm (°): <0.1
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner