

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #16-427 3-4 JOURS



1



€32,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€32,00

Qté 11+

€28,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
830.00 ±9

Densité (g/cm³): 2.94
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT RG830
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 950
Limite de la Bande Passante 2 λ_{p2} (nm): 1100
Indice de Réfraction n_d: 1.56
Transmittance Spectrale t_p (%): 97
Limite du Stopband λ_s(nm): 670
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 554
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: IR
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.91
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
