


TRUMPF TruPulse 2005 nano (FK10-EP) | 1062nm, 50W Fiber Laser

See More by [TRUMPF](#)



TRUMPF TruPulse nano Lasers



Stock #18-307 3-4 JOURS

-

1

+

€11.245,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€11.245,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Température d'Utilisation (°C):
0 to +40

Polarisation:
Random

Dimensions (mm): 347 x201 x95
Longueur d'Onde (nm): 1,062.00 ±3
Qualité Mode, M²: <1.6 (1.3 typical)
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #18-311 Europe: #18-311 Japan: #18-311 Korea: #18-311 China: Not Available
Alimentation: 24 VDC, 300 W
Méthode de Refroidissement: Air
Puissance de Sortie (W): 50
Remarque: Includes: 1 x3m Optical Cable 1 x Integral Red Alignment Laser (RAL) 1 x F75 Removeable Collimator without Flange 1 x Break-out Board 1 x RS232 Cable
Diamètre du Faisceau (mm): 7.5 ±1.5
Fabricant: TRUMPF
Type de Sortie: Fiber-Coupled
Type de Laser: Fiber
Divergence de Faisceau (mrad): 0.36 ±0.072
Classe CDRH: 4
Couleur: Infrared
Numéro de Modèle: TruPulse 2005 nano (FK10-EP)
Puissance de Pointe (kW): >10
Énergie d'Impulsion: >1.2 (maximum)
Largeur d'Impulsion (ns): 3 - 2000
Fréquence de Répétition des Impulsions PRR (kHz): 1 - 4000

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner