

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: 

European Union

SUBMIT



Stock #12-644 

3-4 JOURS

-

1

+

€5.943,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€5.943,00

Qté 5+

€5.351,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):  
442,632.8

Diamètre (mm):  
39.00

Diamètre du Faisceau d'Entrée, 1/e<sup>2</sup> (mm):  
6.0

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>πShaper 6_6_VS                                                            |
| <b>Longueur (mm):</b><br>143.00                                                                       |
| <b>Filetage:</b><br>M27 x 1                                                                           |
| <b>Type:</b><br>Beam Shaper                                                                           |
| <b>Poids (g):</b><br><270                                                                             |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>405 - 680                                                    |
| <b>Style:</b><br>Flat Top                                                                             |
| <b>Damage Threshold, By Design:</b> <input type="checkbox"/><br>20 mJ/cm <sup>2</sup> @ 5ns (typical) |
| <b>Diamètre de Sortie, FWHM (mm):</b><br>6.0                                                          |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 240:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |

