

0,19X, Objectif Télécentrique à Haute Résolution, Illumination In-Line



Stock **#65-026** **CONTACT**

-

1

+

€4.608^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€4.608,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Series:	High Res In-Line Illumination C-Mnt Telecentric Lenses
Remarque:	Magnification Tolerance %: ±3
Type:	Telecentric Lens
Guide Lumineux/Source Lumineuse Compatibles:	1/4" (0.312")

In-Line Illumination	Type d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
171.60	Longueur (mm):
80	Diamètre Max. (mm):
Propriétés optiques	
46.9mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
11.00	Cercle Image Max. (mm):
0.017	Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
4.00	Pouvoir de Résolution, Espace Image (µm):
±3.00	Tolérance Distance de Travail (mm):
0.19X	Grossissement Primaire PMAG:
0.19	Grossissement de l'objectif télécentrique:
110.00	Distance de Travail (mm):
f/6	Ouverture (f/#):
≤0.02	Distorsion (%):
0.19X	Grossissement:
VS	Lens Wavelength Range:
Capteur	
2/3"	Taille maximale du capteur:
2.60	Pixel Size (µm):
Filetage & montage	
N/A	Filetage Filtre:
C-Mount	Monture:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Conçus pour une Imagerie à Haute Résolution
- Port d'illumination In-Line (Ferrule de 0.312")
- Capteur Max 2/3"

Cette famille d'objectifs télécentriques à haute résolution fut conçue pour permettre une illumination in-line, les rendant idéaux pour des applications nécessitant une intense et directe illumination. Le port coaxial accepte des fibres 1/4" avec un diamètre de ferrule de 0.312", qui se connectent sur notre large sélection de guides lumineux et illuminateurs.

Les objectifs se composent d'un filetage standard Monture C se connectant à la majorité des caméras 2/3" utilisées en vision industrielle. Conçus pour avoir ≤0.05% de distorsion, ces objectifs sont idéaux pour des applications exigeantes.