

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #12-742 3-4 JOURS



1



€280,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€280,00

Qté 6+

€252,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Couleur:
Green

Densité Optique OD:
>5 @ 190 - 400nm
>4 @ 808 - 840nm
>5 @ 840 - 950nm

>7 @ 950 - 1080nm
>5 @ 1080 - 1090nm

Transmission de la Lumière Visible VLT (%):
59

Certification EN 207/208:
D LB8, IR LB4, + MLB6Y @ 190-315nm, DIRMLB5 @ 315-425nm, DIRMLB3 @ 790-808nm, DIRMLB4 808-840nm, DIRMLB5 @ 840-950nm, D LB6 + IRM LB7 @ 950-1,080nm, DIRMLB5 S @ 1,080-1,090nm

Matière du Filtre:
Polymer

Filter:
LS13

Style:
Adjustable Temples Wrap Around

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)