

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 354057 | 6,33 mm de dia., NA de 0,20, BBAR (350-700 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Stock **#83-685** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€22,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€22,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
6.33 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
13.00 @ 633nm

Ouverture Numérique NA:
0.20

Substrat: 
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Longueur d'onde de conception asphérique: 633
Traitement: BBAR (350-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 350 - 700nm
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 5.20
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.71
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.38 ±0.05
f/#: 2.5
Biseau: Protective bevel as needed
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 354057
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700
Distance de Travail (mm): 11.600
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme