

Polariseur Rochon a-BBO



Stock #68-827 3-4 JOURS

-

1

+

€1.149,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€1.149,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm): 10.0
Diamètre (mm): 25.40
Rapport d'Extinction: 200,000:1
Substrat: ☐ α-BBO
Longueur (mm): 18.00

Qualité de Surface: 20-10
Type: Linear Polarizer
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.0/-0.2
Construction: Crystalline Rochon Polarizer
Front d'Onde Transmis, P-V: $\lambda/4$ @ 632.8nm
Tolérance Longueur (mm): ± 0.1
Déviatiion de Faisceau (arcmin): <3
Housing: Black Anodized Aluminum
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 3500
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 1064nm, 20ns
Angle de Séparation (°): 8.0 - 14 (8 @ 800nm)

Conformité réglementaire

RoHS: Non Conforme
Certificate of Conformance: Visionner