

Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-2050c, USB 3.1, Monture C, 1" 20,2 MP

See More by [Allied Vision](#)



Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Front)



Stock #14-894 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)

⊖ 1 ⊕ **€650,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€650,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.1 Gen 1

Type:
Color Camera

Fabricant:

Allied Vision

Filetage:
1/4-20 and M6 with Tripod Mount Adapter [#14-156](#)

Tampon d'Image:
256KB

Famille de Caméras:
Alvium

Numéro de Modèle:
1800 U-2050c

Composante d'Imagerie:
Sony IMX183

Capteur:
Progressive Scan CMOS

Type d'Obturbateur:
Rolling

Type de Capteur:
1"

Résolution (MegaPixels):
20.20

Pixels (H x V):
5,496 x 3,672

Taille de Pixel, H x V (µm):
2.4 x 2.4

Aire Active, H x V (mm):
13.1 x 8.8

Taux d'Image (fps):
17.00

Profondeur de Pixel:
8/10 bit

Contrôle d'Exposition:
17µs - 10s

Connecteur:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B

Alimentation d'Énergie:
Power over USB or via GPIO

Consommation de Puissance (W):
3.2

GPIOs:
4 Programmable TTL GPIOs

Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger

Dimensions (mm):
38 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)

Poids (g):
60

Monture:
C-Mount

Housing:
Full

Orientation du Port d'Interface:
Back Panel

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +65 (housing temperature)

Température de Stockage (°C):
-20 to +85

GPIO Connector Type:
7-pin JST

Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0, GenICam

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 240:
[Conforme](#)