

[Afficher tous les 19 produits de la même famille.](#)

Fibre Optique UV/VIS 400 µm avec Connecteur FC, NA de 0,22



Stock **#23-709** 3 In Stock

-

1

+

€257^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€257,00 prix unitaire
Qté 5-10	€232,00 prix unitaire
Qté 11-24	€206,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Patchcord	Type:
Multimode	Fiber Cable Type:

Propriétés physiques et mécaniques	
1.5	Longueur (m):

400	Diamètre du Coeur (µm):
PVC MONOCOIL (0.190" OD)	Matériau Jaquette:
Propriétés optiques	
Nylon	Type de Traitement:
0.22	Ouverture Numérique NA:
UV-VIS	Longueur d'Onde:
Connectivité matérielle & interfaçage	
FC/PC	Connecteur:
Environnement & durabilité	
-40 to +100	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 250:

Description produit

- Versions UV/VIS et VIS/NIR disponibles
- Connecteur FC compatible avec les [Filtres Spatiaux](#)
- Connecteur FC compatible avec et [Montures d'Alignement de Fibre Optique](#)
- Connecteurs FC et SMA en option

Les Fibres Optiques avec Connecteurs de haute qualité sont conçus pour les gammes UV-VIS (190 - 1250 nm) ou VIS-NIR (300 - 2400 nm). Ces cordons de raccordement ont une longueur de 1,5 mètre et sont recouverts de nylon ou de Tefzel. Avec des diamètres de cœur allant de 50 à 1000 µm, ces cordons de raccordement offrent des solutions de qualité pour une variété de tailles de cœur. Les Fibres Optiques avec Connecteurs de haute qualité sont disponibles avec des connecteurs SMA905 ou FC/PC présentant une ouverture numérique de 0,22. Ces fibres optiques sont idéaux pour les applications nécessitant une transmission optimale dans les longueurs d'onde UV-VIS ou VIS-IR.

Informations techniques

