

[Afficher tous les 19 produits de la même famille.](#)

## Fibre Optique UV/VIS 400 µm avec Connecteur SMA, NA de 0,22



Stock #23-695 **2 In Stock**

- 1 + €257<sup>.00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€257,00 prix unitaire
Qté 5-10	€232,00 prix unitaire
Qté 11-24	€206,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Patchcord **Type:**  
Multimode **Fiber Cable Type:**

### Propriétés physiques et mécaniques

1.5 **Longueur (m):**

400 Diamètre du Coeur (µm):

PVC MONOCOIL (0.190" OD) Matériau Jaquette:

## Propriétés optiques

Nylon Type de Traitement:

0.22 Ouverture Numérique NA:

UV-VIS Longueur d'Onde:

## Connectivité matérielle & interfaçage

SMA905 Connecteur:

## Environnement & durabilité

-40 to +100 Température d'Utilisation (°C):

## Conformité réglementaire

Conforme RoHS 2015:

Visionner Certificate of Conformance:

Conforme Reach 250:

## Description produit

- Versions UV/VIS et VIS/NIR disponibles
- Connecteur FC compatible avec les [Filtres Spatiaux](#)
- Connecteur FC compatible avec et [Montures d'Alignement de Fibre Optique](#)
- Connecteurs FC et SMA en option

Les Fibres Optiques avec Connecteurs de haute qualité sont conçus pour les gammes UV-VIS (190 - 1250 nm) ou VIS-NIR (300 - 2400 nm). Ces cordons de raccordement ont une longueur de 1,5 mètre et sont recouverts de nylon ou de Tefzel. Avec des diamètres de cœur allant de 50 à 1000 µm, ces cordons de raccordement offrent des solutions de qualité pour une variété de tailles de cœur. Les Fibres Optiques avec Connecteurs de haute qualité sont disponibles avec des connecteurs SMA905 ou FC/PC présentant une ouverture numérique de 0,22. Ces fibres optiques sont idéaux pour les applications nécessitant une transmission optimale dans les longueurs d'onde UV-VIS ou VIS-IR.

## Informations techniques

