

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers



Stock #62-718 3-4 JOURS

-

1

+

€790,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€790,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Température d'Utilisation (°C): -40 to +70	
Puissance de Sortie (mW): 1.5	
Stabilité de Pointage après Échauffement (mrad°C): N/A	

Polarisation: Random
Mode Spatial: TEM ₀₀
Longueur d'Onde (nm): 632.80
Poids (lbs): 0.54
Longueur de la Tête Laser (pouces): 9.50
Tolérance Diamètre du Faisceau (%): ±3
Alimentation d'Énergie: #11-380 (110/220V AC), #11-384 (12VDC), #11-385 (24V DC), #11-387 (110/220V AC)
Humidité d'Utilisation: 0 to 100%, non-condensing
Température de Stockage (°C): -40 to +150
Temps d'Échauffement (minutes): 10
Tolérance Divergence de Faisceau (%): ±3
Alignement Statique: Centered to Outer Cylinder: ±0.01" Parallel to Outer Cylinder: ±1.0 mrad
Pointing Stability (mrad/°C): N/A
Maximum Drift: Mean Power over 8 hrs: ±2.5
Bruit RMS: 30 Hz - 10 MHz 0.1%
Diamètre du Faisceau (mm): 0.63
Fabricant: Lumentum
Type de Sortie: Free Space
Type de Laser: HeNe
Divergence de Faisceau (mrad): 1.30
Classe CDRH: IIIa
Couleur: Red
Numéro de Modèle: 1101
Diamètre Tête Laser (pouces): 1.245
Espace Longitudinal, Nominal (MHz): 730
Puissance de Sortie Min., TEM₀₀ (mW): 1.5
Pureté Spectrale (TEM₀₀): >95%

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner