

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers



Stock #62-716 CONTACT



€795,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€795,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
-40 to +70

Puissance de Sortie (mW):
0.8

Stabilité de Pointage après Échauffement (mrad°C):
N/A

Polarisation: Random
Mode Spatial: TEM ₀₀
Longueur d'Onde (nm): 632.80
Poids (lbs): 0.46
Longueur de la Tête Laser (pouces): 7.00
Tolérance Diamètre du Faisceau (%): ±3
Alimentation d'Énergie: #11-379 (110/220V AC), #11-382 (12VDC), #11-383 (24V DC), #11-386 (110/220V AC)
Humidité d'Utilisation: 0 to 100%, non-condensing
Température de Stockage (°C): -40 to +150
Temps d'Échauffement (minutes): 10
Tolérance Divergence de Faisceau (%): ±3
Alignement Statique: Centered to Outer Cylinder: ±0.01" Parallel to Outer Cylinder: ±1.0 mrad
Pointing Stability (mrad/°C): N/A
Maximum Drift: Mean Power over 8 hrs: ±2.5
Bruit RMS: 30 Hz - 10 MHz 0.1%
Diamètre du Faisceau (mm): 0.48
Fabricant: Lumentum
Type de Sortie: Free Space
Type de Laser: HeNe
Divergence de Faisceau (mrad): 1.70
Classe CDRH: IIIa
Couleur: Red
Numéro de Modèle: 1107
Diamètre Tête Laser (pouces): 1.245
Espace Longitudinal, Nominal (MHz): 1090
Puissance de Sortie Min., TEM₀₀ (mW): 0.8
Pureté Spectrale (TEM₀₀): >95%

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner