

1500-1600nm NIR CCD USB 2.0 Camera



Stock **#87-094** FIN DE SÉRIE CONTACT

- 1 + **€2.720,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.720,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 2.0

Type:
NIR Camera

Filetage:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#88-210](#)

Tampon d'Image:
Not Specified

Composante d'Imagerie: Sony ICX445
Capteur: Progressive Scan CCD
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1/3"
Résolution (MegaPixels): 1.20
Pixels (H x V): 1,296 x 964
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.75 x 3.75
Aire Active, H x V (mm): 4.86 x 3.62
Taux d'Image (fps): 18.00
Profondeur de Pixel: 8/16 bit
Contrôle d'Exposition: 10µs - 10s
Connecteur: USB 2.0, Type Mini-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 2
GPIOs: 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 44 x 41 x 25.5 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 37 with Tripod Bracket
Monture: C/CS-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): 0 to +45
Température de Stockage (°C): -30 to +60
GPIO Connector Type: 7-pin JST

Conformité réglementaire

Reach 191: Conforme
RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner