


Laser OBIS™ FP 1193843 | 647 nm LX 100 mW (fibre amorce), FC de Coherent®

See More by [Coherent®](#)



Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems



Stock #88-035 3-4 JOURS

1 **€5.550,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€5.550,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Numérique NA:
0.045 (1/e²)

Température d'Utilisation (°C):
10 to 40

Puissance de Sortie (mW):
100

Polarisation: Mn 100:1
Stabilité de Puissance (%) : <2
Mode Spatial: TEM ₀₀
Longueur d'Onde (nm): 647.00 ±5
Qualité Mode, M²: ≤1.1
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: Not Available China: #87-473
Temps d'Échauffement (minutes): <5
Fréquence de Modulation (MHz): Digital: 150
Fréquence de Modulation (kHz): Analog: 500
Output from Fiber: FC/APC; 8° angled
Fiber Cable Type: 3mm Mono-Coil, 3.5µm Core
Bruit RMS: ≤0.2% (20Hz to 20MHz)
Fabricant: Coherent®
Type de Sortie: Fiber-Coupled
Type de Laser: Diode
Classe CDRH: IIIb
Couleur: Red
Numéro de Modèle: 1193843
Fiber Numerical Aperture NA (1/e²): 0.09

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner