

TECHSPEC® 0,377X, 4/3", Monture C, Objectif Télécentrique TitanTL®



TitanTL® Telecentric Lens

Stock **#34-015** 3-4 JOURS



1



€2.100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.100,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
17.0mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
23.3mm

Filetage Filtre:
M72 x0.75 (Female)

Poids (kg):
0.85

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":

34.0mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0171
Résolution, Espace Image: 50 lp/mm @ 21% (MTF, open)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3": 45.9mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 6 (4)
Remarque: TitanTL®
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 19.1mm
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.377X
Taille maximale du capteur: 4/3"
Distance de Travail (mm): 110
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/11 - f/22
Traitement: N4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±4.0mm (20% @ 20 lp/mm, open)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 47.7 x 35.8
Diamètre du Filtre Arrière (mm): 25.4
Typical Distortion @ 520nm (%): <0.05
Typical Telecentricity @ 520nm (°): <0.1
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner