

Caméra Couleur 2/3" USB 3, U3-3080CP-C-HQ d'IDS

See More by [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front)



Stock #16-516 [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)

1 **€1.885,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.885,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:

Color Camera

Fabricant:
IDS Imaging

Filetage:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#35-088](#)

Tampon d'Image:
128MB

Famille de Caméras:
uEye+ CP

Numéro de Modèle:
U3-3080CP-C-HQ Rev.2.2

Composante d'Imagerie:
Sony IMX250

Capteur:
Progressive Scan CMOS

Type d'Obturbateur:
Global

Type de Capteur:
2/3"

Résolution (MegaPixels):
5.01

Pixels (H x V):
2,448 x 2,048

Taille de Pixel, H x V (µm):
3.45 x 3.45

Aire Active, H x V (mm):
8.45 x 7.07

Taux d'Image (fps):
78.00

Profondeur de Pixel:
12 bit

Contrôle d'Exposition:
36µs - 2s

Connecteur:
USB 3.0, Micro-B

Alimentation d'Énergie:
Power over USB

Consommation de Puissance (W):
1.6 - 3.7

GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Output
Supply Voltage, 1 Ground

Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO)

Dimensions (mm):
29.0 x 29.0 x 29.0 (excludes connectors and lens
mount)

Poids (g):
47

Monture:
C-Mount

Housing:
Full

Orientation du Port d'Interface:
Back Panel

Gamme Dynamique (dB):
Not Specified

Température d'Utilisation (°C):
0 to +55

Température de Stockage (°C):
-20 to +60

GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)

Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Dispensé](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

REACH 241:
[Contains SVHC\(s\)](#)

